

二、投标报价明细表

序号	设备名称	注册证名称	品牌规格（型号）/参数	数量及单位①	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②	备注
1	(国产)血气分析仪	血气生化分析仪	品牌规格（型号）： 广州万孚 BGA-102 参数： 方法学：干式电化学法 检测项目：PH/pCO2/pO2/K+/Na+/Cl-/Ca++/Hct /Glu/Lac 样本类型：动脉全血 测试原理：电化学法+交流阻抗法 配套试剂：万孚公司配套研发生产的血气生化测试卡，血气生化试剂包 上样本方式：注射器或毛细管插入血气生化测试卡 工作模式：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试 测试速率：约 20 个测试/小时 检测通道：1 个检测通道 显示系统：8 寸全触摸彩屏 软件系统：自带操作系统下的测试软件，可使用虚拟键盘（Linux 系统） 定标功能：每次测量时系统都会进行定标 结果数据管理：最多可存储结果数据 50000 条，可智能选择结果查	1 台	92000.00	92000.00	/

- 2 -

			询时间区间进行结果管理 扫描系统：内置激光扫描器，用于扫描条码信息至分析仪 打印系统：内置热敏打印机，可外接 USB 扫描仪，打印机 通讯硬件接口：USB 接口、串口接口、网络接口 通讯支持：支持 LIS 连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接 软件升级：4G 模块自动升级软件 电源输入接口：3 p 电源端口 尺寸：约 302×226×180mm（长×宽×高） 重量：5.4kg（不含电池，不含电源适配器） 电池：可充电，连续待机 8h，连续测量≥50 次 工作温度：10℃~20℃ 操作相对湿度：25%-70%（无冷凝） 储存温度：-20℃~55℃ 储存相对湿度：≤80% 操作储存海拔：-447m~3000m 大气压：70kPa~106.6kPa (525~800mmHg) 电源：AC220V，频率 50HZ 放置要求： 仪器应安装在表面平坦且周围空间宽敞的工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械震动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。				
2	(国产)转运呼吸机	呼吸机	品牌规格（型号）： 深圳迈瑞 TV50S 参数： 1、呼吸机为电控设计	1 台	148000.00	148000.00	/

			2、电池续航时间 1 块电池≥4 小时 3、呼吸机主机重量≤6kg 4、吸气峰值流速≥210L/min 5、支持氧气气源接入方式 6、显示屏≥5 英寸 7、标配模式：辅助通气模式、同步间歇指令通气模式、持续正压通气模式等 8、标配内源性 PEEP 9、潮气量：20ml—1500ml 10、吸气压力：1—50 cmH2O 11、呼气末正压：0—50 cmH2O 12、吸入氧浓度：24—100% 13、呼吸时间：0.2—10s 14、氧疗流量：0—60L/min 15、可监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等参数； 16、具备报警功能；				
3	(国产)转运心电监护仪	病人监护仪	品牌规格 (型号)： 深圳迈瑞 BeneVision N1 参数： 1、5 英寸彩色触摸显示屏。 2、内置锂电池供电，工作时间≥4 小时。 3、具备直流电源，可以进行车载充电。 4、支持心电，呼吸，血氧、无创血压、体温等参数测量。 5、心率测量范围：成人 15 - 300 bpm，3 岁以上小儿 15 - 350 bpm。 6、滤波模式提供诊断模式、监护模式等。 7、提供 20 种心律失常事件的分析。 8、可显示灌注指数 (PI)。	2 台	39500.00	79000.00	/

			9、提供手动、自动间隔、连续等无创血压测量模式。 10、≥120 小时趋势表、趋势图回顾。 11、24 小时全息波形回顾。				
4	(国产)儿童纤维支气管镜	电子支气管镜	品牌规格 (型号)： 仙居优亿 EB-120R 参数：一、电子支气管镜 1、视场角≥120°，允差±15%； 2、工作软管有效长度≥600mm，允差±10%； 3、分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为 7mm； 4、景深 3mm-100mm； *5、插入管外径≤2.8mm (允差±10%)，工作通道内径≥1.2mm； 6、镜体插入管软管前蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°； *7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%； 8、前端内置 LED 光源，LED 光源光照度≥1000Lux； 9、吸引量≥600ml/min 10、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； 11、操控部手柄遥控按钮≥2 个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能； 12、成像原理：全电子 CMOS 成像技术，工作软管内不含导像及导光纤； 13、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物相容性，内外绝缘，确保手术安全； 14、前端内置 LED 光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察； *15、吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防	1 套	158000.00	158000.00	/

		脱落； 16、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用 PEEK 材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀； 17、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24 种颜色； 18、洗消方式≥2 种，自带保护帽，ETO 帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 19、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆 4 部分，经消毒灭菌后可重复使用； *20、轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度； 21、注册证：产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗，符合电子支气管镜收费规定； *22、产品使用年限≥6 年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。 二、电子支气管镜显示部件 1、屏幕≥3 寸显示器； 2、分辨率：≥640×480pixel 3、便携显示屏内置可充电式锂电池，不可插拔，电池容量≥2300mAh，待机时间>120 分钟 4、便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； 5、显示器左右旋转 180° 允差±10%，上下翻动 180° 允差±10%，以方便特殊体位的操作； 6、显示屏带录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功				
--	--	--	--	--	--	--

		能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连接充电提示） 7、开机时间：≤3 秒 即能实现即插即用的内镜图像使用，提高使用效率。 三、UE 便携显示终端 1、屏幕≥10 寸触摸显示屏； 2、屏幕采用全视角技术，分辨率≥1920×1200； 3、显示器内置≥64G 内存，可进行拍照、录像； 4、内置充电锂电池，充电时间<5h、充电次数>300 次、单路使用时长>4.5h； 5、具备≥3 种以上的端口，包含 USB 2.0、MINI HDMI、航空插口，并具备相关协议； 6、具备 WIFI 功能，可与同品牌其他产品连接； 7、具备图像缩放功能，根据临床需求进行调节； 8、可进行白平衡调节，确保图像的稳定性； 9、具备图像冻结功能； 10、可调节成像界面，选择全屏、八角图等。				
5	(国产)天轨移位步行训练系统	电动移位机 品牌规格（型号）：江苏绿柏 P2-2 参数：1、轨道材质为镁铝合金，韦氏硬度范围应在 9HW~13HW 之间；轨道高*宽*壁厚不低于 94mm×55mm×3mm，允差±2mm； 2、轨道高*宽*壁厚不低于 94mm×55mm×3mm，允差±2mm； 3、充电方式：全轨道内充电，轨道内置导电条，机头在轨道上可以自动充电，时刻保持充沛的动能； 4、具有：十字变轨；平移变轨；H 轨 5、二向机头，具有电动上升、下降功能，具有实时拉力显示	1 台	156000.00	156000.00	/

